



Efcolor smältpulver

Efcolor - smältpulver bränns i låg temperatur. Det kan användas på metall, glas, trä, porslin, keramik, sten, men är främst avsedd för platta metallföremål. Efcolor smälter vid 160° C, du kan således bränna emaljen i vanlig ugn, kokplatta eller i Efcolor smältstation. Smältpulvret tål värme upp till 180° C och stelnar igen vid 150° C.

Du kan använda en eller flera färger, de kan smälta in i varandra på ett vackert sätt. Man kan även skapa vackra mönster med lager på lager -teknik. Smält först ett lager smältpulver över hela ytan och låt svalna. Lägg på en mask och strö på ett lager smältpulver i en annan kulör, tag bort masken och bränn. Börja med att göra rent ytan du skall emaljera med en smärgelduk eller en finkornig slipkudde.

1. Placera ditt objekt på ett brännstativ och strö på ett jämnt lager med Efcolor smältpulver.
2. Flytta över objektet till en brännplatta med hjälp av en spatel, placera brännplattan med objektet på din värmekälla. Om du använder en kokplatta kan du skydda den med ett lager aluminiumfolie. Bränn 3-5 minuter i 160° C. Tag bort brännplattan från din värmekälla (du kan ta hjälp av en träklädnypa) och låt allt svalna innan du rör objektet.
3. Du kan när du emaljerat framsidan på ditt objekt även emaljera baksidan. Gör då på samma sätt, men använd då ett brännstativ med så liten beröringspunkt som möjligt vid bränning.



1.



2.



3.



Efcolor Smeltepulver

Efcolor – smeltepulver brennes/brændes på lav temperatur. Det kan brukes/bruges på metall/metal, glass/glas, tre/træ, porselin/porceæn, keramikk/keramik, stein/sten, men er først og fremst best/bedst på flate/flade metallgjøremål/metaltning. Efcolor smelter ved 160°C, du kan brenne/brænde emaljen i ovn, kokeplate/kogeplade eller i Efcolor smeltestasjon/smeltestation. Smeltepulveret tåler varme opp til 180°C og stivner ved 150°C.

Du kan bruke/bruge en eller flere farger/farver, de kan smelte inn/ind i hverandre/hinanden på en vakker/fin måte/måde. Man kan også skape/skabe vakre/fine mønstre med lag-på-lag teknikk. Smelt først et lag med smeltepulver over hele flaten/fladen og la/lad det stivne. Legg/læg på en maske og strø på et lag med smeltepulver i en annen/anden farge/farve, ta bort/fjern masken og brenn/brænd.

Begynn/begynd med å/at gjøre/gøre ren flaten/fladen du skal emaljere med smergelduk/smergeldug eller en finkornet slipepute/slipepude.

1. Plasser/placer gjenstanden/genstanden på et brennstativ/brande- og strø på et jevnt/jævnt lag med Efcolor smeltepulver.
2. Flytt gjenstanden/genstanden over til en brennplate/brandeplade med hjelp/hjælp af spatel/spartel, plasser/placer brennplate/brandepladen med gjenstanden/genstanden på din varmekilde. Om/hvis du bruker/bruger kokeplate/kogeplade kan du beskytte platen/pladen ved å/at dekke/dække den med aluminiumsfolie.

Brenn/brænd i 3-5 minutter i 160°C. Ta bort/fjern brennplaten/brandepladen fra din varmekilde (man kan bruke/bruge i/en klesklype/tøjklemme som hjelpemiddel/hjælp) og la/lad den stivne før man tar/tager på gjenstanden/genstanden.

3. Etter/efter du har emaljert/emaljeret framsiden/forsiden kan du også ta/tage baksiden/bagsiden. Gjør/lav det/den på samme måte/måde, men bruk/brug da et brennstativ/brændestativ med så liten/lidt berøring som mulig ved brenning/brænding.



Efcolor sulatusjauhe

Efcolor – sulatusjauhe poltetaan alhaisessa lämpötilassa. Voidaan käyttää metallille, lasille, puulle, posliinille, keramiikalle, kivelle, mutta on ensisijaisesti tarkoitettu litteille metalliesineille. Efcolor:n sulamislämpötila on 160 °C, joten voit polttaa emalin tavallisessa uunissa, keittolevyllä tai Efcolor sulatusasemalla. Sulatusjauhe kestävä lämpöä 180 °C asti ja kovettuu jälleen 150 °C:ssa.

Voit käyttää joko yhtä tai useampaa väriä, värit sulavat kauniisti yhteen. Voit myös luoda kauniita kuvioita kerros-kerroskelta-tekniikalla. Sulata ensin koko pinnalle kerros sulatusjauhetta ja anna jäähtyä. Aseta päälle "naamio" ja sirottele kerros eriväristä sulatusjauhetta, poista "naamio" ja polta.

Aloita puhdistamalla emaloitava pinta smirkkelikankaalla tai hienolla hiomatyynyllä.

1. Aseta esineesi polttotelineelle ja sirottele tasainen kerros Efcolor sulatusjauhetta.

2. Siirrä esineesi polttolevyille emalilapion avulla, aseta polttolevy esineen kanssa lämpölähteellesi. Käyttäessäsi keittolevyä voit suojata sen alumiinifoliolla.

Polta 3-5 minuuttia 160 °C:ssa. Siirrä polttolevy lämpölähteeltä (voit käyttää pyykkipoikaa apuna) ja anna kaiken jäähtyä ennen kuin kosket esineeseesi.

3. Etupuolen emaloituasi voit myös halutessasi emaloida esineen takapuolen. Silloin teet samoin kuin aikaisemmin, mutta käytä polttotelinettä jotta kosketuspinta olisi erittäin pieni.

Voit käyttää joko yhtä tai useampaa väriä, värit sulavat kauniisti yhteen. Voit myös luoda kauniita kuvioita kerros-kerroskelta-tekniikalla. Sulata ensin koko pinnalle kerros sulatusjauhetta ja anna jäähtyä. Aseta päälle "naamio" ja sirottele kerros eriväristä sulatusjauhetta, poista "naamio" ja polta.

Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767 Fax 0511-18620

www.slojd-detaljer.se

B054

Slöjd-Detaljer Slöyd-Detaljer Slöjd-Detaljer®

Box 557 2200 København N

Kundeservice 33 16 14 90 Fax 33 16 14 60

www.slojd-detaljer.dk

Telefon 32 85 63 93 Faks 32 85 64 94

www.slojd-detaljer.no

PI 2470 00002 Helsinki

Asiakaspalvelu. 09-3487 0606 Faksi 09-3487 0607

www.slojd-detaljer.fi